



Presentazione

Gamma	"Resi9"
Tipo prodotto	Lato anteriore
Tipo di piastra frontale	Finestrato
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	"Resi9" "Resi9 MP" LexCom Home FIX DIN guida DIN LexCom Home FIX BOX fissaggio LexCom Home FIX SCREW accessorio vite di fissaggio LexCom Home FIX CABLE blocco cavi

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Ad incasso
Attrezzature fornite	1 rete 1 guida DIN
Potenza dissipata in W	52 W
Tipo di pannello frontale	Piana
Numero di file orizzontali	2
Numero di moduli 18 mm per fila	12
Numero totale di moduli (18 mm)	24
Materiale contenitore	Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica
Peso prodotto	1,4 kg
Larghezza	Esterno: 294 mm
Altezza	Esterno: 377 mm
Profondità	Esterno : 18 mm
Colore	Lato frontale: bianco (RAL 9003)

Ambiente

Norme di riferimento	CEI 60529 CEI 60670-1 EN 60695-2-11 CEI 60670-24 CEI 62262
Resistenza al fuoco	Porta: 750 °C conforme a EN 60695-2-11 Lato frontale: 750 °C conforme a EN 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP40 conforme a CEI EN 60529
Grado di protezione IK	IK07 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	29,500 cm
Confezione 1: profondità	37,500 cm
Confezione 1: peso	1,140 kg

Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	52,500 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,500 cm
Confezione 2: peso	12,000 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	120,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	204,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------