


Product data sheet

Characteristics

NSYSF20860E

Spacial Sf Carcasa Electronica - Asamblata -
2000X800X600 Mm



Principal

Gama	Spacial
Gama extinsa	Spacial SF-E
Aplicatie	Aplicatie electronica
Tip produs sau componenta	Cofretul adecvat
Inaltime nominala dulap	2000 mm
Latime nominala dulap	800 mm
Adancime nominala dulap	600 mm
Montare dulap	Cu așezare pe podea
Compozitie dispozitiv	1 structura 1 sistem de blocare cu maner:ușă 1 acoperiș 2 ușă:front and rear 2 side panels

Suplimentar

Tip structura	Panouri □i u□i încorporate în structură Format dintr-o singură sec□iune Structura perforata cu pas de 25 mm Montare verticala cu rame de sus si de jos
Parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
Tip usa	Opac frontal Transparent spate
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe	Fără placă cu presetupe
Tip incuietoare	4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm front and rear doors
Numar de usi	Front and rear:2usa(usi)
Accesibilitate pentru operare	Frontal Lateralele dulapului Spate
Parti demontabile	Ușă cu surub balama Acoperiș cu surub Side panel cu surub
Material	Cadru:Oțel galvanizat Stalpi:Oțel galvanizat Ușă:Tabla de otel Panouri:Tabla de otel Balama:Zamak Mâner:poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
Finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
Culoare	Carcasă:Gri (RAL 7035) Mâner:negru (RAL 9005)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Standarde	IEC 62208
Grad de protectie NEMA	NEMA 3R/12
Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu IEC 62262 (of transparent door) IK10 conformitate cu IEC 62262 (of plain door)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	69,0 cm
Latime prima forma de impachetare	84,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	213,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	120,5 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------