

Product data sheet

Characteristics

NSYSMX18660PC

Stainless 304L PC rack, Micro-beading finishing, H1800xW600xD600mm.



Principal

Gama	Spacial
Nume produs	Spacial SMX
Aplicatie a dispozitivului	Computer protection PC application
Tip produs sau componenta	Carcasă compactă
Înălțime nominală dulap	1800 mm
Latime nominală dulap	600 mm
Adâncime nominală dulap	600 mm
Tip accesorii de instalare	Floor-standing
Compoziție dispozitiv	1 corp 1 placă presetupe 1 partial door for keyboard 1 partial door for PC screen 1 partial door for printer support/CPU 1 rear door

Suplimentar

Tip corp	Corp dintr-o singură piesă impaturit și sudat
Tip ușa	Plain partial Opac Glazed partial
Parte de deschidere ușa	Reversibil (120 °)
Număr de uși	Frontal: 2 uși (Uși) Frontal: 1 ușa (Uși) Spate: 1 ușa (uși)
Tip încuietore	Închidere cu bară dublă 3 mm
Tip de placă cu presetupe	Simplu
Accesibilitate pentru operare	Spate Frontal
Descriere placă de montare	Fără placă de montaj
Material	Body and door: stainless steel 304L Balama: Oțel inoxidabil Ușă: Sticlă securizată Lock: zamak
Parti demontabile	Placă presetupe cu cleme Ușă cu balamale spate Partial doors cu balamale frontal Transparent shutter cu surub
Finisare suprafață	Body and door: micro beaded Securit glass: serigrafiat Lock: chromium plated
Greutate netă	103 kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Standarde	IEC 62208
Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529 (even with the keyboard drawer open)
Grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262 (ușă plină) IK08 conformitate cu IEC 62262 (ușă transparentă)
Caracteristica de mediu	Corrosive Specific hygiene

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	80,0 cm
Latime prima forma de impachetare	80,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	197,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	103,0 kg