


Product data sheet

Characteristics

NSYTRV43BL

Bloc Terminal De Trecere Linergy4Mm² 32A
Cu Un Nivel 2X2 Conex. Cu ArcAlbastru



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului	TRV
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare
Tip cutie de borne	Traversare
Nivelul blocului terminal	1
Mod de montare	Clipsabil
Sectiune nominala	4 mm ²
Lungime	57,8 mm
Culoare	Albastru
Cantitate pe set	Set de 50

Suplimentar

Latime	6,2 mm
Inaltime	47,5 mm
Conexiuni - borne	1 x borna cu surub amonte (M3) 2 x borna cu surub aval (M3)
Number of connections	3
Pozitie de conectare	Sideways
Numarul de intrari de masurare	2
Sectiune cablu	0,14...6 Mm ² , solid cablu cu pini 0,2...4 Mm ² , flexibil cablu cu pini 0,14...6 Mm ² , flexibil cablu fara terminale de cablu 0,14...6 mm ² , solid cablu fara terminale de cablu
Cuplu de strangere	0,6...0,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor	9 mm
Tip instrument	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare	500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 352 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD 150 V cURus
[In] curent nominal	32 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 30 A cURus 29 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6: carcasă izolantă Copper alloy: conector și șurub Copper alloy: legatura de conectare comuna Chromium-nickel steel: spring
Pierdere dielectrica	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 MΩ.M conformitate cu IEC 60093 10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei	1000 GΩ conformitate cu IEC 60093 1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30

Rezistentă la fluj	500 CTI (> 400 kV) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conformitate cu VDE 0303-T30
Întârziere la foc	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate netă	14 g
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial

Mediu

Certificări produs	DNV[RETURN]cURus[RETURN]IEC-Ex[RETURN]ATEX[RETURN]GL[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]LR
Rigiditate dielectrică	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatură ambientală de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	5,5 cm
Lățime prima formă de împachetare	9,6 cm
Lungime prima formă de împachetare	26 cm
Greutate prima formă de împachetare	14 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	BB1
Număr unități în a doua formă de împachetare	50
Înălțime a doua formă de împachetare	5,5 cm
Lățime a doua formă de împachetare	9,6 cm
Lungime a doua formă de împachetare	26 cm
Greutate a doua formă de împachetare	706 g
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	S02
Număr unități în a treia formă de împachetare	350
Înălțime a treia formă de împachetare	15 cm
Lățime a treia formă de împachetare	30 cm
Lungime a treia formă de împachetare	40 cm
Greutate a treia formă de împachetare	5,346 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite excepții
Fără mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.
Prezența halogen	Produs cu piese din plastic fără halogen

Garanție contractuală

Garantie

18 luni