

Product data sheet

Characteristics

VCCF6

Intrerup. Sarc. Vccf - 3 Poli - 690 V 175 A -
Maner Rosu Lung, Blocabil Cu Lacat



Principal

Gama	TeSys
Numele produsului	TeSys VARIO
Referinta produs	VCCF
Tip produs	Emergency stop switch disconnecter

Suplimentar

Compozitia dispozitivului	Maner Shaft extension Switch
Suport de montare	Maner usa Switch şină simetrică Switch placa
Mounting Method	Cu 4 suruburi pentru maner Cu cleme pentru switch Cu surub pentru switch
Performance Level	Performante ridicate
Poli	3P
Contact Type and Composition	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V c.a. 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	30 KW la 230...240 V (AC-3) 37 KW la 400...415 V (AC-3) 37 KW la 690 V (AC-3) 45 KW la 500 V (AC-3) 45 KW la 690 V (AC-23A) 55 KW la 500 V (AC-23A) 30 KW la 230...240 V (AC-23A) 45 kW la 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	83 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	175 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	140 A
Making Capacity (I Rms)	1750 A la 400 V AC-21A 1750 A la 400 V AC-22A 1750 A la 400 V AC-23A
Breaking Capacity	1400 A la 400 V (AC-21A) 1400 A la 400 V (AC-22A) 1400 A la 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 KA la 400 V - siguranta asociata 200 A aM 10 kA la 400 V - siguranta asociata 200 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,8 kA la 400 V la vârf
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	2100 A la 400 V durata: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	Da

Tipul rețelei	C.A. C.c.
Clasa de funcționare intermitentă	30
Tipul de control	Maner rotativ
Stilul de montare al manetei rotative	Extins
Culoarea manerului	Rosu
Colorarea manerului plăcii frontale	Galben
Rotary Handle Padlocking	Intre 1 si 3 lacate 4...8 mm
Marcaje	0 - 1
Durabilitate mecanica	30000 cic
Electrical Durability	30000 Cic AC-21 30000 cic DC-1...5
IEC Terminal Connection	Circuit de alimentare borne cu surub cablu 95 mm ² - rigiditate cablu: solid Circuit de alimentare borne cu surub cablu 70 mm ² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu de strangere	Circuit de alimentare 22,6 N.m - pornit borne cu surub
Dimensiune bara	90 x 90 mm
Înălțime	125 mm
Latime	90 mm
Greutatea produsului	1,32 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Certificari de produs	CSA[RETURN]CCC[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Grad de protecție	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibrații 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6 Șocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura aerului ambiant pentru funcționare	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Compatibilitatea codului	Main switch disconnector

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	30,0 cm
Latime prima forma de impachetare	11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,268 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Înălțime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,544 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite excepții
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da

Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------