



Fő jellemzők

Termékválaszték	INF200/250
Termékcsalád	FuPact
Termék neve	Fupact INF
Készülék rövid neve	INFD400
Termék vagy alkatrész típusa	Kikapcsolási figyelmeztetés
Készülék alkalmazás	Védelem
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3f
Biztosíték típusa	DIN
Olvadóbiztosító méret	NH2 NH1 NH0
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Működtető tengely (kar nélkül)
Forgatófogantyú szerelési hely	Mellső
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás	Szerelőlapot rögzítő keret
Le névleges üzemi áram	AC-22A: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 400 A at 440/500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 400 A at 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22A: 400 A at 660 V AC 50/60 Hz AC-23B: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-23B: 400 A at 440/500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 400 A at 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23B: 400 A at 660 V AC 50/60 Hz DC-22B: 400 A at 125 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve) DC-23B: 400 A at 125 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve) AC-22A: 400 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA 1 AC-23B: 400 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA 1 DC-22B: 400 A at 250 V DC (3 pólus sorbakötve) DC-23B: 400 A at 250 V DC (3 pólus sorbakötve)
lth konvencionális termikus szabad levegő áram	400 A (40 °C) biztosítékonkénti energiavesztés: 45 W függőleges 283 A (70 °C) vízszintes 283 A (70 °C) függőleges 302 A (65 °C) vízszintes 302 A (65 °C) függőleges 321 A (60 °C) vízszintes 321 A (60 °C) függőleges 338 A (55 °C) vízszintes 338 A (55 °C) függőleges 355 A (50 °C) vízszintes 355 A (50 °C) függőleges 370 A (45 °C) vízszintes 370 A (45 °C) függőleges 385 A (40 °C) vízszintes 400 A (35 °C) vízszintes

lthe konvencionális zárt termikus áram	360 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 37 W (610 mm x 508 mm x 254 mm) 400 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 30 W (610 mm x 508 mm x 254 mm)
Maximális teljesítmény	AC-23A: 132 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 220 kW -380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 230 kW -415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 280 kW -500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 400 kW -660 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód	Szünetmentes
Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	12 kV
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz 1000 V AC 50/60 Hz AC-20B 1000 V DC DC-20B 75 V DC
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség	Icm 220 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel) Icn 100 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel) Icm 176 kA -415 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel) Icm 176 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel) Icn 80 kA -415 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel) Icn 80 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel) Icm 48 kA -6 V (kihajtható billentyűzet nélkül) Icm 59 kA -415 V (kihajtható billentyűzet nélkül) Icm 63,5 kA -500 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-1
Érintkező helyzetjelző	Igen
Érintkezők működése	Dupla-megszakítás

Környezet

Mechanikai tartósság	8000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-22A: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	14 KA esetén 1 év 2,55 KA esetén 30 s 3,13 KA esetén 20 s 8,08 KA esetén 3 s
Terv	Vízszintes elrendezés
Csatlakozó	Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozók M10 400 A
Meghúzási nyomaték	30...44 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
Magasság	230 mm
Szélesség	254 mm
Mélység	193 mm
Szabványok	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IP védettségi szint	IP20 olvadóbiztosító betét rekesze:
Szennyezettségi fok	3

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Garancia	
Garancia	18 months