

Product data sheet

Characteristics

XBKP50100U20M

Contor Sumator Cu Preselectie - Afisaj
Mecanic Cu 5 Cifre - 24 V C.C.



Principal

Gama de produse	Zelio Count
Tip produs sau componenta	Contor de preselectare
Tip afisaj	Mecanic
Dimensiune	75 x 60 mm
Digit afisor	5 cifre
Numarator de frecventa	25 Hz
Resetare	Resetare manuala sau electrica
Capacitate de contorizare	0...99999
Tip tehnologie	Electromecanic

Suplimentar

[Us] tensiune nominala de alimentare	24 V c.c. Us +/- 10 %
Putere consumata in W	2,5 W
Tip de iesire	Contact (liber de potențial)
Numar presetat	1
Mod numarare	Adăugare Scădere
Tip de intrare	Contact (20 VA/220 V/1 A maxim)
Mod de montare	Amovibil Montaj incastat
Suport de montare	Montare pe panou
Mod de fixare	Cu surub
Conexiuni - borne	Papuci AMP (doza de conexiuni)
Inaltime	75 mm
Numar de iesiri	1
Greutate neta	0,24 kg
Latime	60 mm
Destinatie produs	Cablu
CAD latime globala	60 mm
CAD inaltime globala	75 mm
CAD adancime globala	102 mm
Utilizare contacte	Contacte libere de potențial
Curent de intrare	0...1 A
Fixare maner rotativ	Suruburi

Mediu

Standarde	EN 50082-2 EN 61010 EN 50081-2
Certificari produs	UE
Grad de protectie IP	IP40 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare	-10...50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
Rezistenta la vibratii	5 gn (f= 10...150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

Rezistentă la socuri	30 gn pentru 6 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 60536

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	7,8 cm
Latime prima forma de impachetare	12 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	307 g

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.


Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------


Electromechanical Preset Counters

Subtracting Preset Counters with Mechanical Display

XBKP50100D•0M




Flush-Mounting




Adding Preset Counters with Mechanical Display

XBKP50100D•0M



Flush-Mounting



Wiring Diagram of Electromechanical Preset Counters

24 Vdc Supply Voltage

XBKP50100D•0M, XBKP50100U•0M

