



Produktdata

Produktområde	Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent	Spänningsaggregatmodul
Strömförsörjningstyp	Redundant

Teknisk data

Matningsspänning	115 V (93...138 V) AC 47...63 Hz 230 V (170...276 V) AC
Ingångsström	1100 mA vid 115 V 600 mA vid 230 V
Stötström	19 A 230 V 38 A 115 V
Märkeffekt i VA	130 VA
Rekommenderad säkringsstorlek	2 A, trög
Harmonisk distorsion	<= 10 % av grundläggande rms värde
Utgångsspänning	5.1 V DC
Kraftaggregat utgångsström	8 A 60 °C redundant
Överspänningsskydd utgång	Intern
Överbelastningsskydd utgång	Intern
Effektförlust	6 + (1,5 x lut) där lut är i A
Lokal indikering	1 LED (grön)power (PWR OK):
Märkning	CE
Modulformat	Standard
Produktens vikt	0,65 kg

Miljö

Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 142
Produktcertifieringar	cUL[RETURN]FM Class 1 Division 2
Motstånd mot elektrostatisk urladdning	4 KV kontakt överensstämmer med IEC 801-2 8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält	10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
Omgivningstemperatur vid drift	0...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % utan kondens
Arbets höjd över havet	<= 5000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,0 cm
Förpackning 1 bredd	16,5 cm
Förpackning 1 djup	31,5 cm
Förpackning 1 vikt	778,0 g

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots

115/230 Vac, 8 A Redundant Power Supply Module

Wiring Diagram

