MaterielElectrique.com

Fiche produit
Caractéristiques

50540
Vigilohm, Contrôleur Permanent d'Isolement XM300C alimentation 115-127VCA

Principales

Gamme de produit	Vigilohm
Nom de l'appareil	XM300C
Type de mesure	Résistance isolation du réseau, capacité fuite à la terre
Composition de contacts de signalisation	3 "OF"
Schéma de liaison à la terre	IT
Type d'afficheur	LCD
Echelle	0,1…999 kOhm
Fonctionnalité anti-panne	Avec
[Us] tension d'alimentation	115...127 V CA 50/60 Hz tolérance : - 15...10 %
Position de montage	Horizontal montage

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	<= 1000 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase avec sous-ensemble PHT1000 <= 1200 V CC appareil connecté avec PHT1000 <= 1700 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre avec sous-ensemble PHT1000 <= 440 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase <= 500 V CC <= 760 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre
Fonction de signalisation	Alarme Erreur d'appareil Affichage de la valeur d'isolation Erreur transitoire
Test de fonctionnement	Manuel, auto-test
Pouvoir de coupure	10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms 0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms 0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms 2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms 5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7 3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
Puissance consommée en VA maximale	30 VA
Mode d'installation	Suspendu
Support de montage	Armoire Boîtier Platine
Hauteur	129 mm
Largeur	153 mm
Profondeur	213,5 mm
Poids du produit	3,5 kg
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel 1,5 mm²

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Tenue diélectrique	2500 V
Degré de protection IP	IP30
Normes	CEI 364 ch 4 et 5 NF C 15-100 §413.4 CEI 61557-8 UTE C 63-080 class CPI/XA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…55 °C
Température ambiante de stockage	-25…70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	23,0 cm
Largeur de l'emballage 1	33,0 cm
Longueur de l'emballage 1	22,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,44 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months