


Fiche produit

Caractéristiques

VDIR390035

LexCom Home - coffret communication - grade 2 extensible à 3 - 8 RJ45 - 3 rangs



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | LexCom Home |
| Nom du produit | LexCom Home Essential |
| Nom commercial | Pack THD |
| Type de produit ou équipement | Coffret de communication |
| Bénéfices | Distribution pour TV, données, téléphone sur chaque prise RJ45, répartition auto |
| Composition du pack | 1x bornier de terre 1x rail DIN240 mm 1x rail DIN101 mm 2xFIX rail DIN 2xResi9 support universel 3x prise 1x répartiteur coaxial 8xFIX RJ45 support modulaire 3xFIX boîtier 5xFIX câble 1x DTI + répartiteur téléphone 4 voies + filtre ADSL 1 voie 2x cordons de raccordement 2x cordon de raccordement téléphone300 mm 1x cordon de raccordement téléphone500 mm 8x RJ45 connecteur 1x quadrillage 1xResi9 enveloppe |
| Type de coffret | Resi9 coffret 13 modules)3rangée(s) horizontale(s) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Type de répartiteur | Téléphone: 1 entrée téléphonique RJ45 Téléphone: 4 sorties téléphoniques RJ45 Téléphone: 1 sortie ADSL RJ45 TV: 4 sorties coaxiales |
| Nombre de prises d'alimentation | 3 à 230 V 16 A |
| Nombre de ports | Connecteur 8 ports |
| Type de connecteur | RJ45 Cat. 6 STP Actassi S-one |
| Type de cordon de raccordement | Cordon de raccordement double RJ45 / RJ45 (x 2) Cordon de raccordement unique RJ45 / RJ45, 300 m (x 2) Cordon de raccordement unique RJ11 / RJ45, 500 m (x 1) |
| Chambre pour | DTIO LexCom Home rail DIN Boîtier ADSL Commutateur Ethernet LexCom Home grille |
| Longueur | 500 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Largeur | 252 mm |
| Poids du produit | 3 kg |

Environnement

| | |
|--------|----------|
| Normes | EN 50083 |
|--------|----------|

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 25,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 50,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 2,908 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 50,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 99,24 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------|--|
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
|-------------------|--|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|