



Produktdata

Produktområde	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn	Standardformat
Typ av produkt eller komponent	Kontaktblock gränsläge
Enhetens korta namn	XE2N
Tillhörande ämne	ZCT25
Antal poler	2
Kontaktbestyckning	2 NC
Kontakter drift	Långsamtbrytande, brytande före slutande

Teknisk data

Produktkompatibilitet	XCKT
Elektrisk anslutning	Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Kontakters isolationsform	Zb
Material i anslutning	Guldbelagda kontakter
Positiv öppning	Med
Minsta manövreringshastighet	6 m/min
Kontakt kodbeteckning	A300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 3 A, I _{the} = 10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A Q300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,27 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Maximalt motstånd över anslutningar	25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Ui] isolationsspänning	300 V överensstämmer med UL 508 500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60664 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd	10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd	5000000 Cycles, DC-13 120 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycles, DC-13 24 V, 13 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	11 cm
Förpackning 1 bredd	2,5 cm
Förpackning 1 djup	7,5 cm
Förpackning 1 vikt	21 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Kviksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja