



### Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome prodotto	CT
Tipo prodotto	Trasformatore amperometrico
Corrente secondaria	5 A
Classe di precisione	Classe 0.5 a 12 VA Classe 1 a 15 VA
Corrente nominale [In]	600 A

### Caratteristiche tecniche

Tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per sbarra e cavo
Rapporto trasformatore di corrente	600/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	36 kA
Corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Con viti Aggancio Vite di bloccaggio isolata
Installazione	Guida DIN Piastra montaggio Barra collettiva
Larghezza	Esterno: 70 mm Interno: 41 mm
Altezza	Esterno: 95 mm Interno: 41 mm
Profondità	Frame : 45 mm Totale : 65 mm
Diametro	32 mm
Peso prodotto	0,449 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe di isolamento	Classe B
Diametro esterno cavi	32 mm
Apertura di barre	32,5 x 20,5 25,5 x 25,5 40,5 x 10,5
Sigillatura	Senza

### Ambiente

Norme di riferimento	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]EAC
Grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,100 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Confezione 1: peso	450 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	11,691 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------