



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Smartled
Tipo prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Autodiagnosi (Activa)
Operational mode	Non Permanente
Numero di batterie	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	20 LED 0,3 W
Distanza visibilità	24 m

Caratteristiche tecniche

Installazione	Soffitto Controsoffitto Parete
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	4,1 VA
Potenza assorbita in W	0,5 W
Classe di isolamento	Classe II
Vita attesa LED	100000 H
Test funzionale	Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia	1h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 650 lm for 1h
Tipo di schermo	Schermo serigrafato
Materiale	Policarbonato autoestinguente
Altezza	127 mm
Profondità	45,5 mm
Larghezza	300 mm
Peso prodotto	0,852 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	12,7 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Confezione 1: peso	922,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------