


XPEM5110D

Fotpedal, Harmony XPE, dubbelpedal, metall, blå, med skyddskåpa, manöverspärr, 4 NO + 4 NC



Produktdata

Produktområde	Harmony XPE
Typ av produkt eller komponent	Fotpedal
Material	Metall
Typ av fotpedal	Dubbel fotpedal
Enhetens korta namn	XPEM
Tillgänglig utrustning	Lock
Utlösningmekanism	Med triggeraction
Kontakter drift	1 steg
Kontaktbestyckning	2 x 2 NC + 1 NO
Färg	Blå

Teknisk data

Positiv öppning	Med överensstämmelse med IEC 60947-5-1 appendix K
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ med eller utan ändhylsa Skruvanslutning, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ med eller utan ändhylsa
Kabelingång	2 gängade ingångar för Pg 16 förskruvning
Mekanisk livslängd	15000000 cycles
[Ie] märkström	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 överensstämmelse med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning	500 V 3) överensstämmelse med IEC 60947-1 500 V 3) överensstämmelse med NF C 20-040 grupp C 500 V 3) överensstämmelse med VDE 0110 grupp C 300 V överensstämmelse med UL 508 300 V överensstämmelse med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV överensstämmelse med IEC 60947-1
Maximalt motstånd över anslutningar	25 MOhm överensstämmelse med IEC 60255-7 kategori 3 25 MOhm överensstämmelse med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd	10 A rörsäkring typ gG överensstämmelse med IEC 60947-5-1 10 A rörsäkring typ gG överensstämmelse med VDE 0660-200
Märkdrift effekt i W	10 W DC-13, driftklass $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0,5 överensstämmelse med IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, driftklass $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0,5 överensstämmelse med IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, driftklass $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0,5 överensstämmelse med IEC 60947-5-1 appendix C
Physical characteristics	(23-24)NO (13-14)NO (21-22)NC B (11-12)NC
Produktens vikt	6,09 kg

Miljö

Standarder	NF E 09-031
Produktcertifieringar	FIMKO[RETURN]CSA
Skyddsbehandling	TC
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	15 gn (f= 10...500 Hz) överensstämmelse med IEC 60068-2-6

Chocktålighet	150 gn överensstämmer med NF E 09-031 20 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 61140 Klass I överensstämmer med NF C 20-030
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP669 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	30 cm
Förpackning 1 bredd	40 cm
Förpackning 1 djup	60 cm
Förpackning 1 vikt	7,444 kg

Hållbarhetsinformation


REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Double Pedal Metal Foot Switch with Protective Cover

Dimensions



(1) 2 tapped entries for n° 16 (Pg 16) cable gland. For ISO M20, use adaptor DE9RA620.

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:



X Current in A

Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic "Operational power in W".