

XPER110

Fotpedal, Harmony XPE, metall, orange, 1 NO
+ 1 NC



Produktdata

Produktområde	Harmony XPE
Typ av produkt eller komponent	Fotpedal
Material	Metall
Typ av fotpedal	Enkel fotpedal
Enhetens korta namn	XPER
Utlösningsmekanism	Utan triggermekanism
Kontakter drift	1 steg
Kontaktbestyckning	1 NC + 1 NO
Färg	Orange

Teknisk data

Positiv öppning	Med överensstämmelse med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ med eller utan ändhylsa Skruvanslutning, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ med eller utan ändhylsa
Kabelingång	2 gängade ingångar för Pg 16 förskruvning
Mekanisk livslängd	15000000 cycles
[Ie] märkström	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 överensstämmelse med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning	500 V 3) överensstämmelse med EN/IEC 60947-1 500 V 3) överensstämmelse med NF C 20-040 grupp C 500 V 3) överensstämmelse med VDE 0110 grupp C 300 V överensstämmelse med UL 508 300 V överensstämmelse med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV överensstämmelse med EN/IEC 60947-1
Maximalt motstånd över anslutningar	25 MOhm överensstämmelse med IEC 60255-7 kategori 3 25 MOhm överensstämmelse med NF C 93-050 metod A
Kortslutningsskydd	10 A rörsäkring typ gG överensstämmelse med EN/IEC 60947-5-1 10 A rörsäkring typ gG överensstämmelse med VDE 0660-200
Märkdrift effekt i W	10 W DC-13, driftklass $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0,5 överensstämmelse med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, driftklass $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0,5 överensstämmelse med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, driftklass $<60 \text{ cyc/mn}$, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0,5 överensstämmelse med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Produktens vikt	1,2 kg

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 VDE 0660-200
Produktcertifieringar	FIMKO
Skyddsbehandling	TC
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	15 gn ($f=10\ldots500 \text{ Hz}$) överensstämmelse med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	150 gn överensstämmelse med NF E 09-031 20 gn överensstämmelse med IEC 60068-2-27
Överspänningskategori	Klass I överensstämmelse med EN/IEC 61140 Klass I överensstämmelse med NF C 20-030
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmelse med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,400 cm
Förpackning 1 bredd	12,000 cm
Förpackning 1 djup	18,600 cm
Förpackning 1 vikt	1,368 kg
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	4
Förpackning 2 höjd	15,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	5,709 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number of Units in Package 3	64
Förpackning 3 höjd	75,000 cm
Förpackning 3 bredd	60,000 cm
Förpackning 3 djup	80,000 cm
Förpackning 3 vikt	103,012 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti


Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:



X Current in A
Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic "Operational power in W".