

Product data sheet

Characteristics

A9C30215

Teleruptor Itli, 2P, 1Nd+1Nc, 16A, Bobina 24 Vcc, 48 Vca 50/60Hz



Principal

Gama de produse	Acti9
Nume produs	Acti9 iTL
Tip produs sau componenta	Teleruptor
Nume scurt al dispozitivului	iTLi
Aplicatie a dispozitivului	Changeover relay
Poli	2P
Compozitie contact pol	1 NO + 1 NC
[In] curent nominal	16 A
Tip retea electrica	C.a.
Tensiune circuit de comanda	48 V c.a. 50/60 Hz 24 V c.c.

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control	Deconectare bobina Comandă de la distanță și manuală
Tip semnal de control	Impuls
Frecventa de comutare	5 operatii de comutatie/minut 100 switching operations/day
Durata impulsului	50 ms...1 s
Tip telecomanda	Buton iluminat 3 mA
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
Inaltime	84 mm
Latime	18 mm
Adancime	60 mm
Durabilitate electrica	AC-21:200000 Cic AC-22:100000 cic
Conexiuni - borne	Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...4 mm² rigid Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...4 mm² rigid cu Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm² flexibil Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm² flexibil cu pin Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...4 mm² rigid Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...4 mm² rigid cu Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...4 mm² flexibil Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...4 mm² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului	11 mm
Cuplu de strangere	1 N.m
Compatibilitate gama	Acti 9 iATE[RETURN]Acti 9 iATLc[RETURN]Acti 9 iATLc+s[RETURN]Acti 9 iATLm[RETURN]Acti 9 iATLs[RETURN]Acti 9 iETL iTL 16[RETURN]Acti 9 iATLc +c

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Standarde	SR EN 669-2-2 SR EN 669-1
Certificari produs	CCC[RETURN]GOST
Etichete privind calitatea	KEMA IMQ NF VDE CEBEC
Nivel de zgomot	60 dB
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere) IP40 conformitate cu SR EN 60529 (în carcasă)
Grad de poluare	3
Tropicalizare	2
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,8 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	111,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,394 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	144
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	17,304 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------