


# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

## XB4BV63

Harmony XB4 Lampka sygnalizacyjna z zieloną żarówką, 250V



### Parametry podstawowe

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony XB4               |
| Typ produktu lub komponentu                        | Lampka sygnalizacyjna     |
| Skrócona nazwa urządzenia                          | XB4                       |
| Materiał maskownicy                                | Metal chromowany          |
| Materiał kołnierza mocującego                      | Zamak                     |
| Typ głowicy                                        | Standard                  |
| Średnica montażowa                                 | 22,5 mm                   |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 1                         |
| Kształt głowki elementu sygnalizacyjnego           | Okrągły                   |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki    | Zielony                   |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Z soczewką gładką         |
| Źródło światła                                     | Żarówki nie ma w zestawie |
| Mocowanie źródła światła                           | BA 9s                     |
| Zasilanie elementu świetlnego                      | Bezpośredni <2,4 W        |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]                 | <= 250 V                  |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość                                        | 47 mm                                                                                                                                                           |
| Szerokość                                       | 30 mm                                                                                                                                                           |
| Głębokość                                       | 55 mm                                                                                                                                                           |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (X1-X2)PL                                                                                                                                                       |
| Masa produktu                                   | 0,075 kg                                                                                                                                                        |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową            | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m                                                                                                                            |
| Przylączy - zaciski                             | Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z IEC 60947-1<br>Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z IEC 60947-1 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                      |
| Rodzaj sygnalizacji                             | Stały                                                                                                                                                           |
| Prezentacja urządzenia                          | Kompletny produkt                                                                                                                                               |

## Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TH                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -40...55 °C                                                                                                                                                                              |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony IP                                | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                        |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony IK                                | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                             |
| Normy                                             | CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                              |
| Certyfikaty produktu                              | z certyfikatem UL[RETURN]CSA                                                                                                                                                             |
| Odporność na wibracje                             | 5 gn (f= 12...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                            |
| Odporność na wstrząsy                             | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3,4 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 5,4 cm    |
| Długość opakowania 1           | 8,8 cm    |
| Waga opakowania 1              | 74 g      |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5         |
| Wysokość opakowania 2          | 8,8 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 3,4 cm    |
| Długość opakowania 2           | 26,5 cm   |
| Waga opakowania 2              | 370 g     |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 150       |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm     |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm     |
| Długość opakowania 3           | 40 cm     |
| Waga opakowania 3              | 11,657 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                            |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                    |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                              |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |


|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulistość – profil       |  <a href="#">Informacja O Żywotności</a>                                                  |
| WEEE                     | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| <b>Warunki gwarancji</b> |                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja                | 18 miesięcy                                                                                                                                                               |

# Karta danych technicznych XB4BV63

## produktu

### Dimensions Drawings

#### Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

b : 30 mm / 1.18 in.

c : 46.5 mm / 1.83 in.

Karta danych technicznych
produktu
Mounting and Clearance

XB4BV63

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                   | Connection by Faston Connectors |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <div> (1) Diameter on finished panel or support<br/> (2) 40 mm min. / 1.57 in. min.<br/> (3) 30 mm min. / 1.18 in. min.<br/> (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <math>_0^{+0.4}</math> / 0.88 in. <math>_0^{+0.016}</math>)<br/> (5) 45 mm min. / 1.78 in. min.<br/> (6) 32 mm min. / 1.26 in. min. </div> |                                 |