



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma	Utilizzo generico
Tipo di sensore	Sensore di prossimità induttivo
Prodotto per applicazioni specifiche	-
Nome del sensore	XSD
Forma del sensore	80 x 80 x 40
Dimensioni	40 mm
Corpo lampada	Fisso
Materiale cassetta	Plastica
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipologia di cablaggio	2 fili
Distanza di rilevamento nominale	40 mm
Funzione uscita digitale	1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico	Morsetti a vite
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...240 V CA
Grado di protezione IP	IP67

Caratteristiche tecniche

Superficie di rilevamento	5 posizioni testa torretta
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo	Montaggio a incasso non possibile
Materiale	Plastica
Materiale parte frontale	Plastica
Tipo di circuito uscita	CA
Entrata cavo	1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg
Frequenza di commutazione	≤ 10 Hz
Profondità	40 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	80 mm
Peso prodotto	0,48 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CCC
Temperatura ambiente	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,200 cm
Confezione 1: larghezza	8,800 cm
Confezione 1: profondità	14,800 cm
Confezione 1: peso	498,000 g
Unità di misura confezione 2	S02

Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	5,727 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------