





Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma P
Typ av produkt eller komponent	Skena
Tillbehör / separat kategori	Installationstillbehör
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma P
Typ av spår	Modulär
Installerad enhet	C120 Acti 9: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vipa GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2RTn TeSys: fast IC120 Acti 9: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vipa IM20 Vigilo:hm: IM20H Vigilo:hm: INS100 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation INS160 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation INS40 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation INS63 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation Modulär enhet Acti 9: fast Modulär enhet Multi 9: fast NG125 Multi 9: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vipa NG125 NA Multi 9: fast - kontroll: vipa RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Vigirex: C120 Acti 9: med jordfelsskydd fast - kontroll: vipa IC120 Acti 9: med jordfelsskydd fast - kontroll: vipa NG125 Multi 9: med jordfelsskydd fast - kontroll: vipa 1/2 eller 1 modul lampa Acti 9: fast - horisontell installation INS125 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation Normprodukter <= 40 A Acti 9: fast Normprodukter <= 40 A Multi 9: fast IM10 Vigilo:hm: IM10H Vigilo:hm: IM9 Vigilo:hm: IM9-OL Vigilo:hm: Mätutrustning Acti 9: Mätutrustning Multi 9: RH197M Vigirex:
Potal	3P: 1 x C120 fast 4P: 1 x C120 fast 3P: 9 x GV2LE fast 3P: 9 x GV2ME fast 3P: 9 x GV2RTn fast 3P: 1 x iC120 fast 4P: 1 x iC120 fast 3P: 1 x vertikal installationINS100 fast 4P: 1 x vertikal installationINS100 fast 3P: 1 x vertikal installationINS160 fast 4P: 1 x vertikal installationINS160 fast 3P: 1 x vertikal installationINS40 fast 4P: 1 x vertikal installationINS40 fast 3P: 1 x vertikal installationINS63 fast 4P: 1 x vertikal installationINS63 fast 3P: 1 x NG125 fast 4P: 1 x NG125 fast 3P: 1 x NG125 NA fast 4P: 1 x NG125 NA fast 3P: 1 x vertikal installationINS125 fast 4P: 1 x vertikal installationINS125 fast

Teknisk data

Installation description	Skåp - bredd 650 mm djup 400 mm
Kapslingshöjd	2000 mm
Antal vertikala moduler (50 mm)	2 modul(er): 1/2 eller 1 modul lampa, direkt skåp i 650 mm 5 modul(er): C120 utan jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm 3 modul(er): GV2LE, direkt skåp i 650 mm 3 modul(er): GV2ME, direkt skåp i 650 mm 3 modul(er): GV2RTn, direkt skåp i 650 mm 5 modul(er): iC120 utan jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm 4 modul(er): IM10 skåp i 650 mm 4 modul(er): IM10H skåp i 650 mm 4 modul(er): IM20 skåp i 650 mm 4 modul(er): IM20H skåp i 650 mm 3 modul(er): IM9 skåp i 650 mm 3 modul(er): IM9-OL skåp i 650 mm 4 modul(er): INS100, direkt skåp i 650 mm 5 modul(er): INS100, direkt skåp i 650 mm 4 modul(er): INS125, direkt skåp i 650 mm 5 modul(er): INS125, direkt skåp i 650 mm 4 modul(er): INS160, direkt skåp i 650 mm 5 modul(er): INS160, direkt skåp i 650 mm 4 modul(er): INS40, direkt skåp i 650 mm 4 modul(er): INS63, direkt skåp i 650 mm 3 modul(er): mätutrustning skåp i 650 mm 3 modul(er): Normprodukter <= 40 A, direkt skåp i 650 mm 8 modul(er): Normprodukter <= 40 A, direkt skåp i 650 mm 4 modul(er): modulär enhet, direkt skåp i 650 mm 5 modul(er): NG125 utan jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm 5 modul(er): NG125 NA, direkt skåp i 650 mm 3 modul(er): RH10 skåp i 650 mm 3 modul(er): RH197M skåp i 650 mm 3 modul(er): RH21 skåp i 650 mm 3 modul(er): RH99 skåp i 650 mm 5 modul(er): C120 med jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm 5 modul(er): iC120 med jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm 5 modul(er): NG125 med jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm
9mm modul	48
Kvantitet per set	1 st
Höjd	43 mm
Bredd	592 mm
Djup	126 mm
Produktens vikt	0,5 kg
Färg	Naturell
Material	Metall

Miljö

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktcertifieringar	ASEFA

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,5 cm
Förpackning 1 bredd	12,0 cm
Förpackning 1 djup	60,5 cm
Förpackning 1 vikt	514,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	14,5 cm
Förpackning 2 bredd	23,5 cm
Förpackning 2 djup	61,5 cm
Förpackning 2 vikt	6,32 kg
Förpackningstyp 3	P12

Number of Units in Package 3	240
Förpackning 3 höjd	74 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	138,4 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------