


Технические данные продукта

Характеристики

MGU5.201.30ZD

Одноклавишный выключатель (СХ.1)
алюминий



Основные характеристики

Ассортимент продукции	Unica
Название	Unica Top - Unica Class
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Технологический тип	Электромеханическое
Функции переключения	1-полюсн. на 1 направление
Количество клавиш	1
Область применения	Управление светом
Поставляемое оборудование	Внутреннее силовое соединение
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Макс. коммутируемый ток	10 мА
Электрическая износостойкость	10000 циклы
Сопротивление изоляции	> 5 МОм в 500 мВ
Электрическая прочность изоляции	2000 мВ
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $I_n = 1,1$, $\cos \phi = 0,3$
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 mm ² жесткий кабель 0...2,5 mm ² гибкий кабель
Материал	Сплав замка: монт. рама
Тип покрытия	Необработанный
Режим фиксации	Винты
Ширина	70,9 mm
Высота	70,9 mm
Глубина	34 mm
Глубина встраивания	24 mm
Вес нетто	0,0593 kg
Рабочая температура окружающей среды	25...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...50 °C
Стандарты	Директива по ЭМС Директива по низковольтному оборудованию EN 60669-1
Сертификаты	FR.ME63.B02736

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности продукции. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующую и полную оценку и тестирование продукции в соответствии с условиями применения или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень ударостойкости IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Масло Бензин Стойкий к УФ Спирт Жидкий стеклоочиститель Белизна Жидкое мыло Ацетон

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	54,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	20,0 cm
Package 2 Length	23,0 cm
Package 2 Weight	540,0 g

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	 Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует  Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---