

Karta danych technicznych produktu

Parametry

A9A26946

Wyzwalacz wzrostowy Acti9 ze stykiem iMX +OF-230/400 1CO 100...415 VAC, 110...130 VDC



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ
Skrócona nazwa urządzenia	iMX+OF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	AC-12 3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50 Hz AC-12 6 A at 100 V, prąd przemienny (AC) 50 Hz AC-12 6 A at 230 V, prąd przemienny (AC) 50 Hz DC-12 1 A at 110 V, prąd stały (DC) DC-12 1 A at 130 V, prąd stały (DC)
Napięcie sterujące [Uc]	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Szerokość w modułach 9 mm	2

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (China version) Acti 9 Acti9 iC60 wyłącznik miniaturowy z podwójnym zestawem styków Acti 9 Acti9 iC40
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: tak
Szerokość	18 mm
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,5 mm ² - elastyczny z końcówką kablową Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 6 mm ² - sztywny Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,5 mm ² - sztywny Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 4 mm ² - elastyczny
Moment dokręcania	1 N.m
Kod zgodności	IMX+OF

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,100 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,300 cm
Waga opakowania 1	77,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	8,800 cm
Szerokość opakowania 2	10,200 cm
Długość opakowania 2	27,200 cm
Waga opakowania 2	682,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	6,706 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------