

Product data sheet

Characteristics

16004

Ampermetru Analogic Amp - 1,3 In Fara Cadran - 72X72 Mm



Principal

Gama	PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului	AMP
Tip produs sau componenta	Ammeter
Compatibilitate gama	Prisma (Prisma P) usa Prisma (Prisma G) usa
Tip tehnologie	Feromagnetic
Tip scala	62 mm peste 90°
Suport de montare	Fata frontala

Suplimentar

Tip de masurare	Curent
Clasa de precizie	Clasa 1,5
Putere consumata	1,1 VA
Puterea consumata in VA	1,1 VA
Incarcare la suprasarcina	1.2 In, permanent 10 In, 5 s
Montare dispozitiv	Incastrat
Pozitie de operare	30°/vertical
Latime	72 mm
Inaltime	72 mm
Adancime	75 mm
Abatere temperatura	+/- 0,003 %/°C

Mediu

Standarde	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
Grad de protectie IP	IP52
Temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
Temperatura de referinta	23 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	193,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	33
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm

Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,81 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------