

Product data sheet

Characteristics

A9C32111

Teleruptor ltl's, 1P, 1Nd, 16A, Bobina 12 Vcc,
24 Vca 50/60Hz



Principal

Gama de produse	Acti9
Nume produs	Acti9 iTL
Tip produs sau componenta	Teleruptor
Nume scurt al dispozitivului	iTLs
Aplicatie a dispozitivului	Remote indication
Poli	1P
Compozitie contact pol	1 NO
Compozitie contact auxiliar	1 C/O
[In] curent nominal	16 A
Tip retea electrica	C.a.
Tensiune circuit de comanda	24 V c.a. 50/60 Hz 12 V c.c.

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control	Comandă de la distanță și manuală Deconectare bobina
Tip semnal de control	Impuls
Frecventa de comutare	100 switching operations/day 5 operatii de comutatie/minut
Durata impulsului	50 ms...1 s
Tip telecomanda	Buton iluminat 3 mA
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Tensiune circuit de semnalizare	C.A. 24...240 V C.c. 24...240 V
Curent de iesire pentru semnalizare	0.01...6 A
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
Inaltime	84 mm
Latime	18 mm
Adancime	60 mm
Durabilitate electrica	AC-21:200000 Cic AC-22:100000 cic
Conexiuni - borne	Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...4 mm ² rigid Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...4 mm ² rigid cu Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm ² flexibil Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm ² flexibil cu pin Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...4 mm ² rigid Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...4 mm ² rigid cu Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...4 mm ² flexibil Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...4 mm ² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului	11 mm

Cuplu de strangere	1 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 iATEt[RETURN]Acti9 iATLc[RETURN]Acti9 iATLc+s[RETURN]Acti9 iATLm[RETURN]Acti9 iATLs[RETURN]Acti9 iETL iTL 16[RETURN]Acti9 iATLc+c

Mediu

Standarde	SR EN 669-2-2 SR EN 669-1
Certificari produs	CCC[RETURN]GOST
Etichete privind calitatea	CEBEC IMQ NF KEMA VDE
Nivel de zgomot	60 dB
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere) IP40 conformitate cu SR EN 60529 (în carcasă)
Grad de poluare	3
Tropicalizare	2
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,500 cm
Latime prima forma de impachetare	1,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	114,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,423 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	144
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	17,671 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garantie contractuala

Garantie

18 luni
