

Product data sheet

Characteristics

A9N61509

Intrruptor Miniatura, C60H, 1 Pol, 13 A, curba C



Principal

Gama	Acti9
Nume produs	Acti9 C60H-DC
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului	C60H-DC
Aplicatie a dispozitivului	Distributie
Descriere poli	1P
Numarul polilor protejati	1
[In] calibru	13 A la 25 °C
Tip retea electrica	C.c.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	10 KA Icu la 220 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 10 KA Icu la 220 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 6 KA Icu la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 6 KA Icu la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 20 KA Icu la 110 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 20 KA Icu la 110 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare	Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2 Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2 Da conformitate cu SR EN 60947-2

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.c.
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu	15 KA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 110 V c.c. 15 KA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 110 V c.c. 4,5 KA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c. 4,5 KA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c. 7,5 KA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c. 7,5 KA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 KV conformitate cu SR EN 60947-2 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm

Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus sau jos standard
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
Greutate neta	0,128 kg
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	3000 cic L/R = 2 ms
Prevedere pentru blocare cu lacat	Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare	In pozitia O
Cuplu de strangere	Circuit de alimentare: 2,5 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant	Fara

Mediu

Standarde	SR EN 60947-2 SR EN 60947-2
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-2 3 conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune	IV
Tropicalizare	2 conformitate cu IEC 60068-2
Altitudine de functionare	2000 m
Temperatura ambientala de utilizare	-25...70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,3 cm
Latime prima forma de impachetare	1,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	115,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------