

Characteristics

LADN40

Auxiliary contact block, TeSys Deca, 4NO, front mounting, screw clamp terminals



Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume produs	TeSys Deca
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului	LADN
Compatibilitate gama	TeSys D CAD[RETURN]TeSys D LC1D[RETURN]TeSys F LC1F[RETURN]TeSys F CR1F[RETURN]TeSys Deca CAD[RETURN]TeSys Deca LC1D
Locul de montare	Fata
Compozitie contact pol	4 NO
Contacts operation	Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 600 V conformitate cu UL 600 V conformitate cu CSA
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A (at 60 °C)
Standarde	SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012
Certificari produs	CB[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RET

Suplimentar

Irms capacitatea nominala la inchidere	140 A c.a. conforming to SR EN 60947-5-1 250 A c.c. conforming to SR EN 60947-5-1
Curent instantaneu de scurtcircuit	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tip de protectie	GG fuse 10 A
Durabilitate mecanica	30 Mcycles
Curentul minim de comutare	5 mA
Tensiunea minima de comutare	17 V
Timpul de nesuprapunere	1,5 Ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC și NO 1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC și NO
Rezistenta de izolatie	> 10 MΩ
Conexiuni - borne	Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...4 mm²flexibil cu Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...4 mm²flexibil fara Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...4 mm²flexibil fara Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...4 mm²rigid fara Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...4 mm²rigid fara

Cuplu de strangere	1,7 N.M - cu șurubelnița plat Ø 6 mm 1,7 N.M - cu șurubelnița Philips Nr. 2 1,7 N.m - cu șurubelnița pozidriv No 2
Înălțime	48 mm
Latime	44 mm
Adâncime	42 mm
Greutate netă	0,05 kg
Culoare	Gri închis

Mediu

Caracteristica de mediu	Mediu normal
Grad de protecție IP	IP2x conforming to SR EN 60529
Tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambiantă pentru depozitare	-60...80 °C
Temperatura ambiantă de funcționare	-5...60 °C
Altitudinea de funcționare	3000 m

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	5,200 cm
Latime prima formă de împachetare	4,800 cm
Lungime prima formă de împachetare	4,000 cm
Greutate prima formă de împachetare	62,000 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	S03
Număr unități în a doua formă de împachetare	160
Înălțime a doua formă de împachetare	30,000 cm
Latime a doua formă de împachetare	30,000 cm
Lungime a doua formă de împachetare	40,000 cm
Greutate a doua formă de împachetare	10,383 kg
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	P06
Număr unități în a treia formă de împachetare	1280
Înălțime a treia formă de împachetare	75,000 cm
Latime a treia formă de împachetare	60,000 cm
Lungime a treia formă de împachetare	80,000 cm
Greutate a treia formă de împachetare	101,500 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie

18 luni
