

Product data sheet

Characteristics

NU303618

Noua Unica, Priza 2P+E, 16A, alb



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Montare dispozitiv	Incastrat
Numar priza	1
Configuratie poli priza	2P + E
Standard priza	Schuko
Descriere priza standard	Impamantare
Curent nominal	16 A

Suplimentar

Aplicatie a dispozitivului	Sursa de alimentare
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Numar module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Sectiune cablu	0...4 Mm ² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm ² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	PC (polycarbonat): capac mecanism PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne CuZn33: contact de impamantare
Finisare suprafata	Lucios
Cantitate per set	Set de 1 flow-pack
Standarde	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1
Certificari produs	EAC
Adancime de montaj	30,5 mm
Adancime	40 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,033 kg

Tratament suprafata	Netratat
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-5...35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetona Decolorant Rezistent UV Benzina Ulei Alcool Fluid de curatare a geamurilor Sapun lichid

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	34,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	25,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	445,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	140
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,894 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.
Minimum percentage of recycled plastic content	57

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------