



Principal

Marca de produs	Schneider Electric
Gama	Noua Unica
Tip numar	NH3535
Tip produs sau componenta	Temporizator

Suplimentar

Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip tehnologie	Electronic
Numar de clapete	1
Actuator	Intrerupator cu revenire
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50 Hz
Curent nominal	10 A
Calibru fuzibili asociati	16 A
Culoare	Aluminium
Finisare suprafata	Mat
Tratament suprafata	Vopsit
Numar module	2 module
Numarul tastelor FUNCTION	2
Semnalizare locala	Indicator 1 LED (rosu)
Numar de iesiri	1
Tip de control	Comanda de la distanta prin buton auxiliar Control local
Temporizare	5 min...8 h
Tipul retelei de comunicatie	Wireless (2,4 GHz), 2,5 mW la < 50 m
Auxiliare conectate	Numar nelimitat de intrerupatoare cu revenire, distanta : 50 m
Marcaj	Simbol temporizator
Echipament furnizat	Manual de utilizare
Configuratie cablarii	Fara neutru
Conexiuni - borne	Borna cu surub
Numar de terminale din bucla	2
Capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm ² pentru solid cablu(ri) 1.5...2.5 mm ² pentru torsadat cablu(ri)
Forma a capului surubului	Pozidriv No 1 si combi
Cuplu de strangere	0,5 N.m
Material	PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Montare dispozitiv	Incastrat

Mod de fixare	Cu surub
Tip de instalare	Instalare in interior
Tip de ambalaj	Carton
Adancime de montaj	29 mm
Adancime	41 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,045 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	5...40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	5...40 °C
Grad de protectie IP	IP20 IP21 cu marcaj pe partile vizuale
Grad de protectie IK	IK04
Caracteristica de mediu	Acetona Rezistent UV Fluid de curatare a geamurilor Ulei Benzina Sapun lichid Decolorant Alcool
Standarde	EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 300-328
Directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari produs	EAC[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]NF[RETURN]NEMKO[RETURN]VDE[RETURN]

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,1 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	88,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	698,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------