

LC1D32BD

Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 32 A, 24VDC spole



Produktdata

Produktområde	TeSys Deca
Typ av produkt eller komponent	Kontaktor
Enhetens korta namn	LC1D
Driftskategori	Resistiv belastning Motorstyrning
Koordinationstyp	AC-3 AC-1 AC-4 AC-3e
Antal poler	3P
Ue märkspänning	<= 690 V AC 25...400 Hz effektkrets: <= 300 V DC effektkrets:
[Ie] märkdriftström	32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effektkrets 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effektkrets 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for effektkrets
[Uc] control circuit voltage	24 V DC

Teknisk data

Motoreffekt kW	7,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 7,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Motoreffekt HP (UL / CSA)	2 Hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fas motors 5 Hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fas motors 10 Hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors 10 Hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors 20 Hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors 25 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
Kompatibilitetskod	LC1D
Kontakt komposition	3 slutande
Framsida	Med
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering	10 A (at 60 °C) for signalering krets 50 A (at 60 °C) for effektkrets
Irms klassad slutande kapacitet	140 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1 550 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
Märkbrytförmåga	550 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
[Icw] märkkorttidsström	260 A 40 °C - 10 s for effektkrets 430 A 40 °C - 1 s for effektkrets 60 A 40 °C - 10 min for effektkrets 138 A 40 °C - 1 min for effektkrets 100 A - 1 s for signalering krets 120 A - 500 ms for signalering krets 140 A - 100 ms for signalering krets

Rekommenderad säkringsstorlek	10 A gG for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1 63 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets 63 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
Genomsnittlig impedans	2 mOhm - lth 50 A 50 Hz for effektkrets
Förlusteffekt per pol	2 W AC-3 5 W AC-1 2 W AC-3e
[Ui] isolationsspänning	690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets: 600 V CSA certifierad effektkrets: 600 V UL certifierad effektkrets: 690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets: 600 V CSA certifierad signalering krets: 600 V UL certifierad signalering krets:
Överspänningskategori	III
Föroreningsgrad	3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60947
Säkerhets tillförlitlighets nivå	B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Mekanisk livslängd	30 Mcycles
Elektrisk livslängd	1,65 Mcycles 32 A AC-3 vid Ue <= 440 V 1,4 Mcycles 50 A AC-1 vid Ue <= 440 V 1,65 Mcycles 32 A AC-3e vid Ue <= 440 V
Typ av kontrollkrets	DC standard
Spolteknologi	Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
Begränsning på manöverspänning	0.1...0.25 Uc -40...70 °C drop-out DC 0.7...1.25 Uc -40...60 °C operativa DC 1...1.25 Uc 60...70 °C operativa DC
Starteffekt i W	5,4 W (på 20 °C)
Hålleffekt (W)	5,4 W vid 20 °C
Arbets tid	63 ±15 % ms stänger 20 ±20 % ms öppnar
Tidskonstant	28 ms
Maximalt arbetsområde	3600 cyc/h 60 °C
Anslutningar - plintar	Styrkrets: skruvanslutning 1 1...4 mm ² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa Styrkrets: skruvanslutning 2 1...4 mm ² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa Styrkrets: skruvanslutning 1 1...4 mm ² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa Styrkrets: skruvanslutning 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa Styrkrets: skruvanslutning 1 1...4 mm ² - cable stiffness: fast utan ändhylsa Styrkrets: skruvanslutning 2 1...4 mm ² - cable stiffness: fast utan ändhylsa Effektkrets: skruvanslutning 1 2,5...10 mm ² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5...10 mm ² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa Effektkrets: skruvanslutning 1 1...10 mm ² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa Effektkrets: skruvanslutning 2 1,5...6 mm ² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa Effektkrets: skruvanslutning 1 1,5...10 mm ² - cable stiffness: fast utan ändhylsa Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5...10 mm ² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Åtdragningsmoment	1,7 N.M styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm 1,7 N.M styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2 2,5 N.M effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm 2,5 N.M effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2 1,7 N.M styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2 2,5 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
Hjälpkontakts komposition	1 Slutande + 1 Brytande
Typ av hjälpkontakter	Typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande Typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
Signalkretsfrekvens	25...400 Hz
Minsta brytspänning	17 V for signalering krets
Minsta brytström	5 mA for signalering krets
Isolationsresistans	> 10 MOhm for signalering krets
Ej överlappande tid	1,5 Ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt 1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
Montagefästen	Skena Plåt

Miljö

Standarder	CSA C22.2 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1
Produktcertifieringar	DNV[RETURN]GL[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]GOST[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]RINA[RETURN]CSA[RETURN]UKCA
IP-kapslingsklass	IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
Skyddsbehandling	TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
Klimattålighet	Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat överensstämmer med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten	-40...60 °C 60...70 °C med nedklassning
Höjd över havet	0...3000 m
Brandtålighet	850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Brandklass	V1 överensstämmer med UL 94
Mekanisk tålighet	Vibrationer kontaktor öppen (2 Gn, 5...300 Hz) Vibrationer kontaktor slutet (4 Gn, 5...300 Hz) Dämpare kontaktor slutet (15 Gn för 11 ms) Dämpare kontaktor öppen (8 Gn för 11 ms)
Höjd	85 mm
Bredd	45 mm
Djup	101 mm
Produktens vikt	0,535 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,000 cm
Förpackning 1 bredd	9,200 cm
Förpackning 1 djup	11,200 cm
Förpackning 1 vikt	585,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	15
Förpackning 2 höjd	15,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	9,055 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Förpackning 3 höjd	75,000 cm
Förpackning 3 bredd	60,000 cm
Förpackning 3 djup	80,000 cm
Förpackning 3 vikt	154,500 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil

Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut
PVC-fri	Ja
Kontraktsgaranti	
Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor

Dimensions



(1) Minimum electrical clearance

LC1		D25...D38	D183...D323
b		85	99
c	without cover or add-on blocks	99	99
with cover, without add- on blocks	101	101	
c1	with LAD N or C (2 or 4 contacts)	132	132
c2	with LA6 DK10	144	144
c3	with LAD T, R, S	152	152
with LAD T, R, S and sealing cover	156	156	

Wiring

