

Product data sheet

Characteristics

SMVS2000CAI

Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 2000VA,
Tower, 230V, 6x IEC C13 outlets, AVR,
Intelligent Card Slot + Dry Contact, LCD



Prezentare generala

Prezentare	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principal

Main Input Voltage	230 V
Alte tensiuni la intrare	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Putere nominala in W	1400 W
Putere nominala in VA	2000 VA
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Numar de cabluri	1
Tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
Echipament furnizat	Documentație pe CD Manual de utilizare Cablul USB

Durata de functionare & baterii

Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	4 H
Tensiunea bateriei	48 V
Capacitate baterie	7 Ah
Putere încărcare baterie (wați)	75 W rated
Durata de viața baterie	3...5 yr
Durată de funcționare extensibilă	0

General

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Dimensiunea UPS	WS

Caracteristici fizice

Culoare	Negru
Înălțime	24 cm
Latime	18 cm
Adâncime	45,5 cm
Greutate netă	23,5 kg
Suport de montare	Floor-standing
Mounting preference	No preference
Mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
Compatibil USB	No

Intrare

Frecvența rețea	45...65 Hz +/- 1 Hz detectare automată
Limite pentru tensiune la intrare	165...295 V

Ieșire

Putere max. configurabilă (wați)	1400 W
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	50/60 Hz +/- 1 Hz nesincronizată
Factor de varf	3 : 1
Topologie	Linie interactivă
Wave type	Undă sinusoidală
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Timpe de transfer	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Conformitate

Certificări produs	UE[RETURN]UKCA
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condiții de mediu

Temperatura ambientală de funcționare	0...40 °C
Umiditate relativă	0...95 % fara condensare
Altitudine de funcționare	0...3000 m
Temperatura ambientală pentru depozitare	-10...40 °C
Umiditate relativă de depozitare	0...95 % fara condensare
Altitudinea de depozitare	0...15000 m
Nivel acustic	45 dBA
Grad de protecție IP	IP20

Management & comunicații

Sloturi libere	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protecție la supratensiune și filtre

Capacitate nominală supratensiune	125 J
-----------------------------------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	32,000 cm
Latime prima forma de impachetare	41,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	60,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	27,220 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	45,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	120,880 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------