

Product data sheet

Characteristics

XB6AD235B

Selector Negru Ø16, cu Maner cu 3 Pozitii, 1No +1Nc



Principal

Gama de produse	Harmony XB6
Tip produs sau componenta	Selector complet
Nume scurt al dispozitivului	XB6
Material rama	Plastic
Diametrul de montaj	16 mm
Cantitate indivizibila de vanzare	1
Pozitie de operare	Orice pozitie
Forma a capului unitatii de semnalizare	Patrat
Tip de operator	Fără revenire
Profil utilizator	Negru mâner standard
Informatii de pozitie operator	3 pozitii 60°
Tip si compozitie contacte	2 NO
Operare contacte	Decuplare lenta

Suplimentar

Inaltime	18 mm
Latime	18 mm
Adancime	68 mm
Descriere borne ISO nr. 1	(21-22)NC (13-14)NO
Greutate neta	0,024 kg
Deschidere pozitiva	Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
Durabilitate mecanica	500000 cic
Conexiuni - borne	Conectori Faston, dimensiune conexiune 2.8 x 0.5 mm
Material contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit	6 A cartuş fuzibil tip gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica	1000000 Cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10 \exp(-8)$ la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company mentioned herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Tratament protector	TC
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambietala de functionare	-25...70 °C
Clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA	NEMA 13 conformitate cu UL 50 NEMA 4 conformitate cu UL 50 NEMA 4X conformitate cu UL 50 NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94 NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94 NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
Standarde	UL 60947-1 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 SR EN 60947-5-1 IEC 60947-5-5 JIS C 852 JIS C8201-1
Certificari produs	GOST[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]CSA
Rezistenta la vibratii	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	11,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	16,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,141 kg

Sustenabilitatea ofertei


Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------

Circular Head Selector Switch, Standard Handle

Dimensions



e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

