

Product data sheet

Characteristics

XB6AGC5B

Selector cu Cheie Rotund, Ø 16, 2 Poz., Rama din Plastic, 1 No + 1 Nc



Principal

Gama de produse	Harmony XB6
Tip produs sau componenta	Selector complet
Nume scurt al dispozitivului	XB6
Material rama	Plastic
Diametrul de montaj	16 mm
Cantitate indivizibila de vanzare	1
Pozitie de operare	Orice pozitie
Forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
Tip de operator	Fără revenire
Profil utilizator	Comutator cu cheie
Informatii de pozitie operator	2 pozitii 70°
Tip de blocaj	Key 200
Pozitie de scoatere cheie	In orice pozitie
Tip si compozitie contacte	1 NO + 1 NC
Operare contacte	Decuplare lenta

Suplimentar

CAD latime globala	18 mm
CAD inaltime globala	18 mm
CAD adancime globala	80 mm
Descriere borne ISO nr. 1	(13-14)NO (21-22)NC
Greutate neta	0,036 kg
Deschidere pozitiva	Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
Durabilitate mecanica	200000 cic
Conexiuni - borne	Conectori Faston, dimensiune conexiune 2.8 x 0.5 mm
Material contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit	6 A cartuş fuzibil tip gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica	1000000 Cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10 \exp(-8)$ la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4

Mediu

Tratament protector	TC
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientală de funcționare	-25...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	IEC 60947-5-5 UL 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-1 JIS C 852 SR EN 60947-5-1 JIS C8201-1
Certificări produs	UL[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]CCC
Rezistența la vibrații	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistența la socuri	30 gn (durată = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durată = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	2,0 cm
Latime prima formă de împachetare	8,0 cm
Lungime prima formă de împachetare	10,0 cm
Greutate prima formă de împachetare	33,0 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	S01
Număr unități în a doua formă de împachetare	60
Înălțime a doua formă de împachetare	15,0 cm
Latime a doua formă de împachetare	15,0 cm
Lungime a doua formă de împachetare	40,0 cm
Greutate a doua formă de împachetare	2,152 kg

Sustenabilitatea ofertei


Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fără mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Circular Head Key Switch

Dimensions



e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

