



Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	CU
Typ av produkt eller komponent	Kylaggregat
Mounting type	Tak på kapslingen
Installation	Inomhus tak
Produktdestination	Till kapsling
Montagesätt	Med skruv
Supply Voltage	230 V AC vid 50/60 Hz, 1 fas
Rated Power	240 W
Kylningseffekt	240 W 50/60 Hz L35-L50 410 W 50/60 Hz L35-L35

Teknisk data

Höjd	264 mm
Bredd	486 mm
Djup	259 mm
[In] märkström	1,5 A
Stötström	4 A
Effektförbrukning i W	230 W vid 50/60 Hz, L35-L35 290 W vid 50/60 Hz, L35-L50
Energieffektivitet förhållande	1,8
Manövertyp	Elektronisk kontroll
Temperaturinställningsområde	20...55 °C vid 50 Hz 20...50 °C vid 60 Hz
Omgivningstemperatur vid drift	20...46 °C inuti kapslingen: 55 °C maximal: 20...55 °C vid 50 Hz utanför kapslingen: 20...50 °C vid 60 Hz utanför kapslingen:
Noise level	65 dB överensstämmer med EN/ISO 3746
Tryck	28 bar
Flow rate	Intern krets: 235 m3/h vid 50/60 Hz Extern krets: 330 m3/h vid 50/60 Hz
Produktens vikt	18 kg
Typ av kylningsgas	R134a (0,17 kg)
Type of filter	Valfri kretsfilter extern
Skyddstyp	Termiskt skydd: T 4 A Korttidsskydd (magnetiskt):
Material	Stål
Färg	Grå (RAL 7035)

Miljö

Produktcertifieringar	CE
Direktiv	2006/42 / EG - maskiner 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100 EN 378
IP-kapslingsklass	IP34 (på den externa kretsen) överensstämmer med IEC 60529 IP54 (på den interna kretsen) överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	25,9 cm
Förpackning 1 bredd	26,4 cm
Förpackning 1 djup	48,6 cm
Förpackning 1 vikt	21,964 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	125,0 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	277,568 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.