



Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	208 V 230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Märkeffekt i W	1980 W
Märkeffekt i VA	2200 VA
Input Connection Type	IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Brittiskt
Output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Antal rackenhet	2HE
Kabellängd	1,83 m
Antal kablar	1
Batterityp	Blybatteri
Erhållen utrustning	Cd med programvara Dokumentations-CD RS-232-kabel för smart UPS-signalering Användarmanual USB-kabel Fästen för rackmontering

Batterier & drifttid

Förlängd reservtid	1
Installerade batterier	0
Lediga batterislotsar	0
Normal återuppladdningstid	3 h
Antal utbytesbatterier	1
Batteri livslängd	3...5 year(s)
Batteriladdningsström (watt)	233 W rated

Allmänt

Antal effektmodul	1750
Antal fyllda spår med kraftmodul	0
Antal fria slots med kraftmodul	0
Product web sub-family	Extended run
Överflöd	No

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	8,5 cm
Bredd	43,2 cm
Djup	66,7 cm
Produktens vikt	37,32 kg
Placering (vid montage)	Främre
Montering preferens	Lower
Montagesätt	Rack-mounted
Två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes

Ingång

Ingångsspänningsgräns	140...280 V
Nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Utgång

Harmonisk distorsion	Mindre än 5 %
Maximal konfigurerbar effekt i VA	2200 VA
Maximal konfigurerbar effekt (watt)	1980 W
Överföringstid	2-4 ms 6 ms typiskt: 10 ms maximalt
UPS typ	Linjeinteraktiv
Wave type	Sinusvåg
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]IRAM[RETURN]RCM[RETURN]VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

Ljudnivå	55 dBA
Värmeavgivning under drift	150 Btu/h
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Statusdisplay med lysdioder visar laddning för batterier i form av stapeldiagram samt indikatorer som visar "nätdrift" : "batteridrift" : "byt batteri" : och "överbelastning" Flerfunktionskonsol för status och styrning
Nödstopp (EPO)	Ja
Lediga platser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	645 J
Filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	24,3 cm
Förpackning 1 bredd	59,6 cm
Förpackning 1 djup	86,9 cm
Förpackning 1 vikt	45,36 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal i Förpackning 2	8
Förpackning 2 höjd	111 cm
Förpackning 2 bredd	100 cm
Förpackning 2 djup	120 cm
Förpackning 2 vikt	384 kg
Antal enheter på en pall	2
Antal pallager	4

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut
Optimerad energieffektivitet	Energieffektiv produkt
Take-back	Take-back program available

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri, optional on-site warranties available, Utökad garanti som tillval
---------	---