




Produktdata

Produktområde	Altivar
Kompatibilitetsintervall	Altivar 71Q Altivar 71
Produktkompatibilitet	ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC25N4
Resistansvärde	1,05 Ohm

Teknisk data

Tillgänglig medeleffekt	150 kW vid 50 °C
Elektrisk anslutning	M10 bar tråd
Skyddstyp	Värmeskydd via termisk överlastrelä
Bredd	1140 mm
Höjd	1150 mm
Djup	820 mm
Produktens vikt	362 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP23
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...65 °C
Omgivningstemperatur vid drift	0...50 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	74,0 cm
Förpackning 1 bredd	96,0 cm
Förpackning 1 djup	115,0 cm
Förpackning 1 vikt	999,9 g

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------