

XAPM1201

Tryckknappslåda Harmony XAP, zinklegering 1
hål Ø 22 kabelingång 14mm



Produktdata

Produktområde	Harmony XAP
Typ av produkt eller komponent	Die-cast tom tryckknappslåda
Enhetens korta namn	XAPM
Produktdestination	För Ø 22 mm signal- och manöverenheter
Storlek på produktens frontplåt	80 x 80 mm
Användbart djup	49 mm
Antal hål	1 hål
Färg på kapslingens bottendel	Blå
Färg på lock	Blå
Material	Zinklegering
Kabelingång	1 hål med blindplugg för förskruvning, clamping capacity: 14 mm 1 hål utan blindplugg för förskruvning, clamping capacity: 14 mm
Apparatmontering	Infälld
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529 IP69 överensstämmer med NF C 20-010 IP69K

Teknisk data

Antal vertikala rader	1
Produktens vikt	0,455 kg

Miljö

Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 60536 Klass I överensstämmer med NF C 20-030

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,2 cm
Förpackning 1 bredd	8,7 cm
Förpackning 1 djup	9,2 cm
Förpackning 1 vikt	516 g

Hållbarhetsinformation


Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Dimensions and Fixing

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.



- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
 (2) 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.23 in.), for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
 (3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.78 in.
 P Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	80	3.15	51.5	2.01	50	1.97	65	2.56	49	1.93