



Produktdata

Produktområde	Harmony XAP
Typ av produkt eller komponent	Die-cast tom tryckknappslåda
Enhetens korta namn	XAPM
Produktdestination	För Ø 22 mm signal- och manöverenheter
Storlek på produktens frontplåt	80 x 175 mm
Användbart djup	74,5 mm
Antal hål	3 hål
Färg på kapslingens bottendel	Blå
Färg på lock	Blå
Material	Zinklegering
Kabelingång	1 hål med blindplugg för förskruvning, clamping capacity: 18 mm 1 hål utan blindplugg för förskruvning, clamping capacity: 18 mm
Apparatmontering	Infälld
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529

Teknisk data

Antal vertikala rader	1
Produktens vikt	1145 kg

Miljö

Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 60536 Klass I överensstämmer med NF C 20-030

Förpackningsinformation


Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,5 cm
Förpackning 1 bredd	12 cm
Förpackning 1 djup	18,5 cm
Förpackning 1 vikt	1,298 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja

Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti	
Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor

Dimensions and Fixing




- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 18 mm/0.71 in. maximum clamping capacity
 (2) 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.23 in.), for cable gland with 118 mm/0.71 in. maximum clamping capacity
 (3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.78 in.
 P Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	175	6.89	77	3.03	50	1.97	160	6.30	74.5	2.93

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions



b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.