

XARS12D18W

Manöverdon radio, Harmony eXLhoist,
standard, Remote ZART12D med bas
ZARB18W



Produktdata

Produktområde	Harmony eXLhoist
Typ av produkt eller komponent	Kontrollstation
Enhetens korta namn	XARS
Typ av tryckknappslåda	Trådlös
Specifik produktanvändning	Materialhantering Hissapplikationer
Antal kanaler	50
Montage manöverlåda	Stoppfunktion: SIL 2 maximum (kan nå PL c/ kategori 2) överensstämmer med IEC 62061 Stoppfunktion: SIL 2 maximum (kan nå PL c/ kategori 2) överensstämmer med ISO 13849-1 Nödstoppsfunktion: SIL 3 maximum (kan nå PL e/ kategori 4) överensstämmer med IEC 62061 Nödstoppsfunktion: SIL 3 maximum (kan nå PL e/ kategori 4) överensstämmer med ISO 13849-1 Rörelsefunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/ kategori 1) överensstämmer med IEC 62061 Rörelsefunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/ kategori 1) överensstämmer med ISO 13849-1 Begränsningsskyddsfunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med IEC 62061 Begränsningsskyddsfunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med ISO 13849-1

Teknisk data

Kit består av	Fjärrstyrning Basstation
Detekteringsområde	100 m i fri luft
Kabelingång	Kabeltätning
Typ av kommunikationsnätverk	Trådlös: Bluetooth låg energi
Sändningsfrekvens	2,4 GHz

Miljö

Radioavtal	FCC ANATEL ARIB SRRC ICASA RSS
Relativ fuktighet	0...95 % vid -20...45 °C lagring
Elektromagnetisk kompatibilitet	Motstånd mot elektrostatisk urladdning - test level: 4 kV klass B (på kontakt) conforming to IEC 61000-4-2 Motstånd mot elektrostatisk urladdning - test level: 8 kV klass B (i luft) conforming to IEC 61000-4-2 Tålighet mot utstrålande elektromagnetiska fält - test level: 10 V/m klass B conforming to IEC 61000-4-3
Standarder	IEC 60204-1 säkerhet ISO 13849-1 säkerhet IEC 62061 säkerhet IEC 61508 säkerhet ISO 13850 säkerhet IEC 60204-32 hissapplikationer ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ETSI EN 300 440-2 radio ETSI EN 300 328 radio FCC Part 15 radio RSS GEN issue 3 radio RSS 210 issue 8 radio ARIB STD-T81 radio
Produktcertifieringar	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]JIS[RETURN]KC[RETURN]EAC

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	20,0 cm
Förpackning 1 bredd	28,5 cm
Förpackning 1 djup	31,0 cm
Förpackning 1 vikt	2,522 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	2
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	40,0 cm
Förpackning 2 djup	60,0 cm
Förpackning 2 vikt	5,905 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number of Units in Package 3	8
Förpackning 3 höjd	75,0 cm
Förpackning 3 bredd	60,0 cm
Förpackning 3 djup	80,0 cm
Förpackning 3 vikt	32,12 kg

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.