

LA1DX02

TeSys D - Hulpcontactblok - 2NC - Voorkant - Schroefklem



Hoofd

Range	TeSys
Product name	Tesys deca
Product or component type	Hulpcontactblok
Device short name	LA1
Bereik compatibiliteit	TESYS D CAD[RETURN]TESYS D LC1D[RETURN]TESYS F LC1F[RETURN]TESYS F CR1F[RETURN]Tesys deca CAD[RETURN]Tesys deca LC1D
Montagezone	Voorkant
Samenstelling poolcontact	2 NC (verzegeld)
Werking contacten	Onmiddellijk
Ue toegekende bedrijfsspanning	125 V AC voor beschermde contactpersoon 30 V DC voor beschermde contactpersoon
Ie toegekende bedrijfstrom	0,1 A
Ui toegekende isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-5-1
Standards	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB/T 14048,5
Product certifications	CB[RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]VDE[RETURN]TUV[RETURN]CE[RETURN]RE

Complementair

Mechanical durability	5 Mcycles
Minimale schakelstroom	1 mA
Minimale schakelspanning	5 V
Isolati weerstand	> 10 MOhm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²stijf
Aanspanmoment	1,7 N.M - met schroevendraaier plat Ø 6 mm 1,7 N.M - met schroevendraaier Philips No 2 1,7 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2
Height	48 mm
Width	44 mm
Depth	39 mm
Net weight	0,04 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Zware omgeving
IP beschermingsgraad	IP2x conform aan IEC 60529
Beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	53,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,0 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	26,0 cm
Package 2 Weight	540,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,613 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.