

Gegevensblad product

Kenmerken

LE1D09B7A05

TeSys LE - Directstarter in behuizing + reset - 9A - Spoel:24V 50/60Hz



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LE
Device short name	LE1D
Product or component type	Geïsoleerde DOL-starter
Device application	Norm
Utilisation category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor
Besturingstype	Drukknop reset blauw R

Complementair

Motorvermogen kW	4 KW bij 380/400 V AC 50/60 Hz 4 KW bij 415 V AC 50/60 Hz 4 KW bij 440 V AC 50/60 Hz 2,2 KW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 KW bij 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW bij 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	9 A
[Uc] control circuit voltage	24 V AC 50/60 Hz
Nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: Pg 13 basis 2 kabelingang: Pg 16 basis
Width	88 mm
Height	166 mm
Depth	128,5 mm
Net weight	0,92 kg

Omgeving

Materiaal	Polycarbonaat
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conform aan IEC 60529
Standards	IEC 60947-4-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	20,5 cm
Package 1 Weight	920 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.