


Gegevensblad product

Kenmerken

VDIC52212T

Actassi - FL-C glasvezel kabel - OM2 50/125
um - 12 fibres - 2100m



Hoofd

Range	Actassi
Product	Glasvezel kabel multi mode
Device application	Communicatie
Kabel verpakking	Haspel van 2100 m

Complementair

Maximale demping	0,6 DB bij 1300 nm 2,5 dB bij 850 nm
Bandbreedte	500 MHz.Km at 1300 nm 500 MHz.km at 850 nm
Vezel performance	OM2 50/125 µm
Glasvezel Type	Tight buffered diameter: 900 µm
Aantal glasvezel	12
Buigradius	10 X buiten diameter lange termijn 20 x buiten diameter korte termijn
Trekkracht	800 N
Pletweerstand	2000 N/m
Brekingsindex groep	1,482 bij 850 nm 1,477 bij 1300 nm
Kleur	Extern bekleding: groen, RAL 6018
Installatietype	Binnenshuis/buitenshuis
Bekabelingssysteem	Kabelgoot
Calorische waarde	0.528 MJ
Diameter	6,7 mm
Kabel gewicht	41 kg
Doelland	Europa

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-30...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie	-5...50 °C
Ambient air temperature for storage	-30...70 °C
Vlamvertraging	LSZH
Milieu-eigenschappen	Remmende stof voor knaagdieren: glasgaren Waterresistent (overlangs): uitzetbaar garen UV-bestendig:
Norm	Kabel-specificatie conform aan IEC 60794-2 Kabel&Nbsp;Testprocedure conform aan IEC 60794-1-2 Vezel&Nbsp;Kleurcodering conform aan TIA/EIA-598-A Vezel&Nbsp;Performance conform aan IEC 60793-2-10 Type A1a.1 Vezel&Nbsp;Performance conform aan ITU G.651 Vlamvertraging conform aan IEC 60332-1 Conform aan IEC 60754-1 Conform aan IEC 60754-2 Conform aan IEC 61034 Vezel&Nbsp;Performance conform aan ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM2 Vuurbestendigheid conform aan IEC 60332-3C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	50 cm
Package 1 Width	90 cm
Package 1 Length	90 cm
Package 1 Weight	97 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------