


Gegevensblad product

Kenmerken

XEDS2111

Harmony XAC - Terugvering contactblok - 2P - Frontmontage



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Contactblok
Naam component	XEDS
Electrical circuit type	Vermogenskring
Toepassing contactblok	Één enkele snelheid
Type contactblok	Dubbel
Type operator	Terugverend
Compatibiliteit product	XACD
Poles description	2-polig
Werking contacten	Momentactie

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Mechanical durability	3000000 cycles
lthe conventionele omsloten thermische stroom	16 A
Ui nom isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werkingskracht	28 N
Kortsluitbeveiliging	6 A beveiliging metzekering door patroonzekering type aM
Nominaal bedrijfsvermogen in W	1100 W AC-3 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A 1100 W AC-4 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A
Elektrische duurzaamheid	1000000 Cycles AC-3, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 1000000 cycles AC-4, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
Beschrijving klemmen ISO n°1	(1-2)P B (3-4)P
Beschrijving klemmen ISO nr 2	(7-8)P (5-6)P B
Net weight	0,08 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	70 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	112,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,489 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------