

## Product data sheet

### Characteristics

# WDE000550

## Cedar Plus, Intrerupator dublu 16A PT IP44 alb



### Principal

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Nume gama                 | Cedar Plus             |
| Tip produs sau componenta | Intrerupator           |
| Funcție                   | Dublu                  |
| Forma de livrare          | Produs complet         |
| Lampa de veghe            | Fara indicator luminos |
| Culoare rama              | Alb                    |

### Suplimentar

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Instalare                       | Suprafata           |
| Gama de puteri                  | 3680 W              |
| Curent nominal                  | 16 AX la 250 V c.a. |
| Tip borne                       | Borne lift          |
| Capacitatea borna               | 2 cablu(ri) 2,5 mm² |
| Structura cablu                 | Flexibil<br>Rigid   |
| Lungime de dezizolare conductor | 11 mm               |
| Material parti vizibile         | PA6 FR850           |
| Finisare suprafata              | Lucios              |
| Inaltime                        | 79 mm               |
| Latime                          | 66 mm               |
| Adancime                        | 48 mm               |
| Greutate neta                   | 0,098 kg            |

### Mediu

|                      |      |
|----------------------|------|
| Certificari produs   | KEMA |
| Grad de protectie IP | IP44 |

### Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 5,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 7,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 8,000 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 102,800 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 9,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 18,500 cm |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 1,115 kg  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 60        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 7,136 kg  |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                 |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conform cu anumite exceptii                                                                                                                                                      |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                               |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                                                                                                                 |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|