




Základní popis

Range of product	New Unica
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro upevnění
Typ produktu nebo součásti	Montážní rám
Představení přístroje	Montážní rám
Počet modulů	2 moduly (jednonásobný)
Násobnost	Jednonásobný
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami

Doplňky

Upevnění	Univerzální
Tvar	Čtverec
Materiál	Zamak
Normy	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Hloubka	11,2 mm
Šířka	75 mm
Výška	75 mm
Hmotnost přístroje	0,033 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,1 cm
Šířka balení 1	7,4 cm
Délka balení 1	7,4 cm
Hmotnost balení 1	33 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	50
Výška balení 2	9 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	25 cm
Hmotnost balení 2	1,77 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	250
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm

Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	9,242 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------