Технические данные продукта
Характеристики

MGU5.203.18NZD
Одноклавишный переключатель (CX.6) с индикаторной лампой белый

Основные характеристики

Ассортимент продукции	Unica
Название	Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Технологический тип	Электромеханическое
Функции переключения	1-полюсный на 2 направления
Количество клавиш	1
Область применения	Управление светом
Поставляемое оборудование	Внутреннее силовое соединение
Оттенок цвета	Белый

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 AX
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Электрическая износостойкость	10000 циклы
Сопротивление изоляции	> 5 МОм в 500 миля
Электрическая прочность изоляции	2000 миля
Минимальная отключающая способность	200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	LED,цвет: синий, потребление тока: 0.15 мА, рост температуры: 15 °C
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0…2,5 Mm² жесткий кабель 0…2,5 mm² гибкий кабель
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма Сплав zamak: монт. рама
Маркировка	OFF
Тип покрытия	Необработанный
Режим фиксации	Винты
Ширина	70,9 mm
Высота	70,9 mm
Глубина	34 mm
Глубина встраивания	22 mm
Вес нетто	0,0584 kg
Рабочая температура окружающей среды	25…35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0…50 °C

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь.
Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений.
Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условий соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними.
Шнейдер Электрик Индустриз САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несут ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Стандарты	Директива по низковольтному оборудованию Директива по ЭМС EN 60669-1
Сертификаты	FR.ME63.B02736

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень ударостойкости IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Спирт Бензин Ацетон Жидкий стеклоочиститель Белизна Масло Стойкий к УФ

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	52 g

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки