

Технические данные продукта

Характеристики

MGU5.456.18ZD

R-TV/SAT розетка проходная белый zamak



Основные характеристики

Серия	Unica
Название	Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта	Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ
Область применения	Media device support
Комплектация изделия	Механизм
TV гнездо	Проходная
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Условия эксплуатации	Последовательная система распределения

Дополнительные характеристики

TV коннектор	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	Розетка IEC 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Maximum branch attenuation	TV <1 дБ SAT <1,5 дБ
Затухание в цепи	12 дБ SAT сигнал950...2400 мг 13 дБ R сигнал10...108 мг 13 дБ TV/UHF сигнал470...830 мг 13 дБ TV/VHF сигнал118...470 мг
Постоянный ток	В разъеме SAT
Количество на линию	4
Количество модулей	2 модуля
Материал	ASA + PC: крышка механизма Сплав zamak: монт. рама
Поверхность	Необработанная
Тип покрытия	Блестящий
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Монтаж устройства	Утопленный
Режим фиксации	Винты
Глубина	28 mm
Ширина	70,9 mm
Высота	70,9 mm
Глубина встраивания	18 mm
Вес нетто	0,108 kg

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень ударостойкости IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	15...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Спирт Ацетон Жидкое мыло Масло Белизна Бензин
Стандарты	Директива по ЭМС DIN 45330 R.D. 1/1998 EN 50083-1 R.D. 279/1999 UNE 20-523-79 (2e) EN 50083-2 DIN 45325 EN 50083-4

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,9 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	92 g

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---