



Základní popis

Výrobová řada	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Závěsný ovladač
Označení přístroje	XACA

Doplňky

Typ ovladače	Dvojitě izolovaný
Materiál rozvaděče	Polypropylen
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod
Typ rozvaděče	Zkompleťovaný, připravený k použití
Aplikace ovládacích skříní	Řízení 1 rychlostního motoru zvedáku
Složení ovladače	4 tlačítka
Typ ovládacího tlačítka	První tlačítko 1 Z zvedat, pomalu Druhé tlačítko 1 Z snížit, pomalu Čtvrté tlačítko 1 Z vlevo, pomalu Třetí tlačítko 1 Z vpravo, pomalu
Kompatibilita	ZB2BE101 pro všechny směry
Mechanické blokování	S mechanickým blokováním mezi páry
Barva ovladače	Žlutá
Připojení - svorky	Šroubové svorky, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² bez kabelové koncovky Šroubové svorky, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² s kabelovou koncovkou
Normy	CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60204-32 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Certifikace výrobků	CCC[RETURN]GOST
Stupeň ochrany	TH
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	15 gn (f= 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	100 gn podle IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 conforming to MIFARE Classic
Mechanická životnost	1000000 cykly
Kabelová průchodka	Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem 8...26 mm
Označení kontaktu	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A podle IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V (stupeň znečištění 3)
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-1

Funkce kontaktu	Závisle spínající
Maximální odpor svorek	25 MΩ
Ovládací síla	10 N tlačítko
Zkratová ochrana	10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ gG
Jmen. prac. výkon (W)	40 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 120 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) podle IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 48 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) podle IEC 60947-5-1 dodatek C 65 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 24 V, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) podle IEC 60947-5-1 dodatek C
Popis svorek ISO č. 1	(13-14)Z
Označení svorek	(13-14) Z (11-12) V
Hmotnost přístroje	0,625 kg

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,500 cm
Šířka balení 1	9,000 cm
Délka balení 1	44,500 cm
Hmotnost balení 1	705,000 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	9,110 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	48
Výška balení 3	75,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	44,440 kg

Nabídka udržitelnosti


Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.



(1) For 2 and 3-way XAC A stations.

(2) For 4 to 8-way XAC A stations.

(3) With trigger action Emergency stop head operator

(4) Internal Ø

Dimensions in mm


Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Control of Single-Speed Reversing Motor


With ZBE2BE101 + ZB2BE102 contacts blocks, to be ordered separately



Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
 Millions of operating cycles, AC-15 utilization category



I_{the} Thermal current
 (A) Current

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
 Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	65	48	40