



Základní popis

Výrobová řada	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Typ produktu nebo součásti	Západkový lankový spínač nouzového zastavení
Označení přístroje	XY2CH
Barva pláště	Červená RAL 3000
Kategorie přepětí	Třída I podle EN/IEC 61140 Třída I podle NF C 20-030

Doplňky

Místní signalizace	Bez kontrolky
Počet kabelů	1
Maximální délka kabelu pro spoušť	30 m
Materiál těla	Zamak
Materiál krytu	Nerezová ocel
Reset	Tlačítkem s krytkou
Typ a složení kontaktu	2 V
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Upevnění kabelu pro spoušť	Strana RH nebo LH
Připojení - svorky	Šroubová svorka, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
Utahovací moment	0,8...1,2 N.m
Počet kabelových průchodků	3 Průchodka pro ISO M20 kabelová průchodka
Úroveň bezpečnosti	Může dosáhnout PL = e s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle EN/ISO 13849-1 Může dosáhnout kategorie 4 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle EN/ISO 13849-1 Může dosáhnout SIL 3 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen podle EN/IEC 61508
Bezpečnostní data	B10d = 4000000 hodnota daná životností 20 let omezena mechanickým nebo kontaktním opotřebením podle IEC 60947-5-5
Označení	CE
Mechanická životnost	800000 cykly
Vzdálenost mezi držáky kabelu	5 m
[Ie] jmenovitý pracovní proud	3 A při 240 V, AC-15, A300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A 0,27 A při 250 V, DC-13, Q300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V (stupeň znečištění 3) podle EN/IEC 60947-1 300 V podle UL 508
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-1
Nucené vypnutí	Ano podle EN/IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals	25 MΩ podle EN/IEC 60255-7 kategorie 3 25 MΩ podle NF C 93-050 metoda A
Zkratová ochrana	10 A patronová pojistka typ gG podle EN/IEC 60269
Popis svorek ISO č. 1	(11-22)V (21-22)V

Hmotnost přístroje	0,865 kg
Označení kompatibility	XY2CH

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-5 Směrnice pro pracovní přístroje 2009/104/EC Směrnice pro stroje 2006/42/EC EN/ISO 13850
Certifikace výrobku	UL kategorie NISD zařízení pro nouzové zastavení CCC
Stupeň ochrany	TC
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	10 gn (f= 10...150 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	50 gn 11 ms podle EN/IEC 60068-2-27
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	9,400 cm
Délka balení 1	19,600 cm
Hmotnost balení 1	1,020 kg
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	10,720 kg


Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	 Ano
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Dimensions



- (1) Maximum extension.
- (2) Tapped entry for ISO M20

Electrical Curves

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

2-pole Contact Block



Y Millions of operating cycles
 X Current in A

DC Supply Power Broken in for 1 Million Operating Cycles Inductive Circuit

Voltage	V	24	48	120
mm	W	13	9	7