



Principal

Range of product	Acti9
Nome do produto	Acti9 IH
Nome abreviado do equipamento	IH
Tipo de produto ou componente	Interruptor de tempo mecânico
Número de canais	1
Função disponível	Inversor de tempo manual

Complementar

Aplicação do aparelho	Building
Tipo de carga	Tubo fluorescente com correção paralela 5 x 58 W 4,7 μ F Tubo fluorescente com correção paralela 7 x 40 W 7 μ F Tubo fluorescente com correção paralela 2 x 100 W 18 μ F Lâmpada de halogéneo de 230 V CA 1000 W Lâmpada incandescente de 230 V CA 1000 W Lâmpada fluorescente compacta 700 VA Lâmpada fluorescente compacta 150 W Lâmpada LED < 2 W 30 W Lâmpada LED > 2 W 300 W
Duração do ciclo	24 h
Número máximo de comutações	48 ligados - 48 desligados
Duração mínima do intervalo	15 min
Tipo de definição	Comutador manual do ritmo de
Precisão de medição	+ / - 1 s / dia 20 °C
Consumo de energia em W	0,5 W
Corrente de comutação máxima	16 A - 250 V AC 1 4 A - 250 V AC 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230...240 V AC a 50...60 Hz
Duração da bateria	10 ano(s)
Hora da cópia de segurança	150 h tempo e um programa de poupança
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Ligações - terminais	Terminais de parafuso
Largura	18 mm
Altura	90 mm
Profundidade	66 mm
Peso líquido	0,101 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-10...50 °C
Grau de protecção IP	Terminais IP20 B

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,400 cm
Package 1 Width	6,800 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	87,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,350 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	146,192 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------