

## Product data sheet

### Characteristics

# A9C64216

## Reflex Ic60H Ti24 16 A 2P curba B Intrruptor Automat cu Comanda Integrata



### Principal

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Aplicatie a dispozitivului       | Control<br>Distributie                  |
| Gama                             | Acti9                                   |
| Nume produs                      | Reflex iC61                             |
| Nume scurt al dispozitivului     | Reflex iC60H                            |
| Tip produs sau componenta        | Întreruptor automat de comandă integrat |
| Descriere poli                   | 2P                                      |
| Numarul polilor protejati        | 2                                       |
| Tip retea electrica              | C.a.                                    |
| Tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic                          |
| Cod pentru curba                 | B                                       |

### Suplimentar

|                                      |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] curent nominal                  | 16 A                                                                                                                                                       |
| Frecventa retea electrica            | 50/60 Hz                                                                                                                                                   |
| Cod capacitate de rupere             | H                                                                                                                                                          |
| Capacitate de rupere                 | 30 KA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>15 KA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2               |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie   | 500 V c.a.                                                                                                                                                 |
| Indicator de pozitie contact         | Da                                                                                                                                                         |
| Tip de control                       | Telecomandă prin impulsuri<br>Telecomandă prin comandă continuă<br>Comutare<br>Buton pornire/oprire                                                        |
| Tip semnal de control                | Comandă menținută<br>Tensiune foarte redusă menținută<br>Impuls                                                                                            |
| Semnalizare locala                   | LED intermitent: aparat pregătit<br>LED intermitent: aparat supraîncălzit<br>LED roșu: defect<br>LED verde: aparat ON<br>LED intermitent: aparat declanșat |
| Tensiune circuit de comanda          | 230 V c.a. 50/60 Hz<br>24 V c.a. 50/60 Hz<br>48 V c.a. 50/60 Hz<br>24 V c.c.<br>48 V c.c.                                                                  |
| [Us] tensiune de alimentare nominala | 230 V c.a. la 50/60 Hz                                                                                                                                     |
| Mod de montare                       | Fix                                                                                                                                                        |
| Suport de montare                    | Sina DIN simetrica, 35 mm                                                                                                                                  |
| Numar de pasi de 9mm pe rand         | 9                                                                                                                                                          |
| Inaltime                             | 84 mm                                                                                                                                                      |
| Latime                               | 81 mm                                                                                                                                                      |
| Adancime                             | 77 mm                                                                                                                                                      |
| Culoare                              | Alb                                                                                                                                                        |
| Durabilitate mecanica                | 50000 cic                                                                                                                                                  |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Durabilitate electrica            | AC-1:50000 cic c.a. 50 Hz |
| Prevedere pentru blocare cu lacat | Poate fi blocat cu lacat  |
| Descriere optiuni de blocare      | Lacatin pozitia OFF       |
| Protectie de scurgere la pamant   | Cutie de borne separata   |
| Compatibilitate produs            | Cu PLC                    |

## Mediu

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Grad de protectie IP | IP20 conformitate cu SR EN 60529 |
| Grad de poluare      | 3                                |
| Tropicalizare        | 2                                |
| Umiditate relativa   | 93 % la 40 °C                    |

## Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 9,300 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 11,400 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 16,700 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 569,900 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 14        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 8,467 kg  |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                 |
| Directiva RoHS UE                      | Conform cu anumite exceptii                                                                                                                                                      |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                               |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                               |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                                                                                                                 |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata</a>                                                                                                                    |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |
| Prezenta halogen                       | Produs cu piese din plastic fara halogen                                                                                                                                         |

## Garantie contractuala

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|