

Product data sheet

Characteristics

KSB63SM58

Canalis - Cofret Modular - 63 A - Module 8 X
18 Mm - 3L + Pen



Principal

Gama de produse	Canalis
Compatibilitate gama	Canalis (KS) jgheaburi sistem de bare Canalis (KT) jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta	Unitate divizor
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingconectare Canalis KT busbar trunking cu KS tip conectare
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A
Tip de protectie	Circuit breaker miniature circuit breaker (MCB)
Mod de montare	Conectare cu polaritate fixa
Polaritate unitate divizor	3L+PEN
Culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentar

Aplicatie a dispozitivului	Medium power distribution
Echipament furnizat	Circuit-breaker se comandă separat
[Ue] tensiune nominala de functionare	230...690 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6,8 kV
[Ui] tensiune nominala de izolare	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device 690 V depending on protective device
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Conexiune electrica	Lugs - ISO63 16 mm ² flexibil Lugs - ISO63 16 mm ² rigid
Partea de deschidere a usii/capacului	Dreapta
Mod de deconectare unitate divizor	Prin deschiderea usii
Standarde	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Material corp	Plastic
Pas de 18 mm	8
Latime	444 mm
Adancime	133 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Inaltime	220 mm
Greutate neta	2,4 kg

Mediu

Sistem de legare la pamant	TN-C
Grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	16,000 cm
Latime prima forma de impachetare	20,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	35,700 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,980 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	38
Inaltime a doua forma de impachetare	195,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	100,340 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------